



## Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 21 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613800 21
GTIN	4013288218803
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u lijevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. Posebno prilagođeno uskim mjestima za rad. Kombinacija otvora zakrivljenog za 7,5° i dvostruke šesterokutne geometrije omogućuje udvostručenje prostora za umetanje materijala. Mali povratni kut u otvoru zahvaća vijke svakih 15°.

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

#### Napomena:

**PAŽNJA!**

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 613600

### Tehnički opis

Širina ključa	21 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	260 mm
maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$	15 mm
maksimalna visina otvora ključa h1	10 mm
Oznaka proizvođača	6003 Joker
Standard	DIN 3113 A

Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-molibden čelik
Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke