



Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 15mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613800 15
GTIN	4013288212719
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Kovano u lijevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.

Posebno prilagođeno uskim mjestima za rad. Kombinacija otvora zakrivljenog za 7,5° i dvostruke šesterokutne geometrije omogućuje udvostručenje prostora za umetanje materijala. Mali povratni kut u otvoru zahvaća vijke svakih 15°.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Napomena:

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 613600

Tehnički opis

Duljina ključa L	170 mm
Širina ključa	15 mm
maksimalna visina prstena $h_{2 \text{ maks}}$	12 mm
maksimalna visina otvora ključa h1	7 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Oznaka proizvođača	6003 Joker
Standard	DIN 3113 A

Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-molibden čelik
Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke