

**Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	613800 11
GTIN	4013288212559
Razred artikla	63F

Opis**Izvedba:**

Kovano u lijevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.

Posebno prilagođeno uskim mjestima za rad. Kombinacija otvora zakrivljenog za 7,5° i dvostruke šesterokutne geometrije omogućuje udvostručenje prostora za umetanje materijala. Mali povratni kut u otvoru zahvaća vijke svakih 15°.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Napomena:

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 613600

Tehnički opis

Dimenzije širine ključa	metrički
Širina ključa	11 mm
Duljina ključa L	135 mm
maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$	10 mm
maksimalna visina otvora ključa h_1	5,5 mm
Oznaka proizvođača	6003 Joker
Standard	DIN 3113 A

Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-molibden čelik
Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke