

**Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	613800 30
GTIN	4013288218872
Razred artikla	63F

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.

Posebno prilagođeno uskim mjestima za rad. Kombinacija otvora zakrivljenog za 7,5° i dvostruke šesterokutne geometrije omogućuje udvostručenje prostora za umetanje materijala. Mali povratni kut u otvoru zahvaća vijke svakih 15°.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materijal:**

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

**Napomena:**

**PAŽNJA!**

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 613600

**Tehnički opis**

maksimalna visina prstena $h_{2 \text{ maks}}$	20 mm
maksimalna visina otvora ključa $h_1$	14 mm
Duljina ključa L	330 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Širina ključa	30 mm
Oznaka proizvođača	6003 Joker
Standard	DIN 3113 A

Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-molibden čelik
Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke