



## Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 14mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613800 14
GTIN	4013288212702
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.

Posebno prilagođeno uskim mjestima za rad. Kombinacija otvora zakrivljenog za 7,5° i dvostruke šesterokutne geometrije omogućuje udvostručenje prostora za umetanje materijala. Mali povratni kut u otvoru zahvaća vijke svakih 15°.

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

#### Napomena:

**PAŽNJA!**

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 613600

### Tehnički opis

Širina ključa	14 mm
Duljina ključa L	165 mm
maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$	12 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina otvora ključa h1	6,5 mm
Oznaka proizvođača	6003 Joker
Standard	DIN 3113 A

Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-molibden čelik
Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke