



Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, broj ključeva: 11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613810 11
GTIN	4013288214195
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Posebno prilagođeno uskim mjestima za rad. Kombinacija otvora zakrivljenog za 7,5° i dvostruke šesterokutne geometrije omogućuje udvostručenje prostora za umetanje materijala. Mali povratni kut u otvoru zahvaća vijke svakih 15°.

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Dio isporuke:

Po 1 okasti ključ br. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18, 19

Napomena:

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 613610

Tehnički opis

Dimenzije širine ključa	metrički
-------------------------	----------

Broj ključeva	11
Oznaka proizvođača	6003 Joker 11 komplet 1
Položaj ključa	15 stupanj
Materijal	Krom-molibden čelik
Površina	mat kromiran
Metrički sustav mjera	da
Colni sustav mjera	ne
Dugačka izvedba	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613800 13
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 14 mm	613800 14
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 15 mm	613800 15
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm	613800 17
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm	613800 19
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 11 mm	613800 11
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613800 10
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm	613800 16
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 18 mm	613800 18
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613800 8
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 12 mm	613800 12