

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s pregradom s krilnim vratima od punog lima, tip: 2000-3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	940082 2000-3
GTIN	4062406565084
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Opremljeni ormar u izvedbi 40x20G s pregradom. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnina tla. Kontinuirana središnja pregrada, sve police podesive po visini.

Plasman:

Broj polica širine 20G: 5

Dio isporuke:

Ormar s pregradama i policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.** Vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

List s podacima

Dubina	500 mm
Korisna visina	1845 mm
ComfortClose	ne
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	2000 mm
Težina	142 kg
Dubina u G	20
Pozicioniranje drške	u sredini
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Širina u G	40
širina	1000 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940550 20