

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s pregradom i ladicama s krilnim vratima s prozorčićem, tip: 2000-3**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940104 2000-3
GTIN	4062406561208
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 40x20G sa središnjom pregradom i ladicama dubine 16G. Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K pomične ručke Haptoprene s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Visina fronte ladice 125 mm. Kontinuirana središnja pregrada s \square 9 x 9 mm u rešetki od 37 mm, sve police podesive po visini.

Plasman:

Broj polica širine 20G: 4

Broj ladica 16x16G: 3

Dio isporuke:

Ormar s pregradama te policama i ladicama.

Lakiranje:Korpus i korpus ladica svijetlo sivi RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano.****Napomena:**

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Visina	2000 mm
Korisna širina ladica	400 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna dubina ladica u G	16
Dubina	500 mm
Širina u G	40
Korisna dubina ladica	400 mm
Dubina u G	20
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
širina	1000 mm
Korisna širina ladica u G	16
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
ComfortClose	ne
Težina	162 kg
Pozicioniranje drške	u sredini
Korisna visina	1845 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarinja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20

940550 20

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm

940640 125