

HEDI

Svjetiljka DUO za radionice, tip: 6LEDDUO



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081302 6LEDDUO
GTIN	4003644000135
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Visoko kvalitetne, univerzalno primjenjive svjetiljke s prekidačem za uklj. / isklj., gumeni priklj. vod duljine 3 m.

Sve HEDI® svjetiljke za radno mjesto i strojeve dolaze standardno sa stolnim stezaljkama, ugrađenim magnetom i 4 vijka za fleksibilno pričvršćivanje svjetiljke na različitim površinama. Preklopna leća omogućuje jednostavan i brz odabir između točkaste i široke zrake svjetlosti. Glava svjetiljke ima kuglični zglob koji joj omogućuje okretanje i njihanje do 340°. Uključuje rasvjetno tijelo koje se može zamijeniti.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Tehnički opis

Prihvat snaga	7 W
Boja svjetlosti	hladno bijela
Temperatura boje	6500 K

Snaga svjetlosti	7 W
Rasvjetno tijelo	LED
ATEX zona	bez
Opskrba energijom	Mrežni pogon
IP-klasa zaštite	IP 20
Jakost svjetlosti	621 lm
Vrsta proizvoda	Strojna svjetiljka