

Garant**Izmjenjive pločice s radiusom, HB225, tip / Polumjer R: 16/3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231527 16/3
GTIN	4062406565589
Razred artikla	21Y

Opis**Izvedba:**

Zaobljene izmjenjive rezne pločice s 2 oštrice.

Upotreba:

Za konveksne radijuse na vanjskom \emptyset ili u rupama.

Odgovara:

Br. 231500 vel. 16

X: 4,75 mm

Y: 1,4 mm

Z: 4,4 mm

Tehnički opis

Prevlaka	TiAlN
L	11,11 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Y	1,4 mm
Tip	16

Z	4,4 mm
X	4,75 mm
Radijus R	3 mm
S	3,97 mm
Vrsta	HB225
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	250 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	65 m/min	S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno	250 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

