

Garant**Jastučić za poliranje na čičak tvrdo, Ø ploče: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567721 115
GTIN	4062406566142
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Jastučić od filca za **poliranje prethodno brušenih površina** u kombinaciji s pastama za poliranje br. 555740 i 552420 UNI. Crvena strana služi za prihvat na potporni disk. Proizvedeno od čiste ovčje vune. Za brze rezultate poliranja i malo stvaranje holograma u usporedbi s proizvodima od plastičnih vlakana.

Upotreba:

Prikladno za poliranje lakova i metala.

Tehnički opis

Ø ploče	115 mm
Stupanj tvrdoće	tvrd
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	40 m/s
preporučeni broj okretaja	1500 - 1700 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Disk za poliranje

