

**Potporni tanjur fiberploče TURBO PAD 3 tvrdo/rebrasto, Vanjski Ø: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566688 180
GTIN	4018875763872
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.

Tvrđi, nesavitljivi potporni tanjur za fiberploče. Površina postavljanja **fino nazupčana za optimalno podupiranje zrna** pri brušenju rubova i površina. Posebna plastika **visoke toplinske otpornosti**. Idealno za **grube radove brušenja i gruborezne radove** zrna 36 do 60.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	8500 min ⁻¹
Vanjski Ø	180 mm
Stupanj tvrdoće	tvrdo
Navoji	M14
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur

