

Garant**Brusna ploča od filca sa stražnjom stranom od fibera, Ø 125 mm, Usporedba granulacije: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566895 80
GTIN	4062406569211
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Vrlo **agresivna brusna ploča od fibera visoke stabilnosti na rubovima** zahvaljujući dodatnom stražnjom stranom od vlakana. Tako se ova brusna ploča može koristiti u kombinaciji s potpunim tanjurima za fiber ploče, kao npr. br. 566650 i 566672.

Upotreba:

Idealno za **otklanjanje mjesta varenja te malih točki varenja i za grublje radove čišćenja i poravnavanja**. Bez podbrušenja površine.

Tehnički opis

Ø ploče	125 mm
Izvedba	A coarse heavy duty
Boja	crno
Usporedba granulacije	80
Stupanj finoće	vrlo grubo

Ø bušenja	22,23
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
maksimalna brzina obujma	50 m/s
Vrsta proizvoda	Brusno runo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		