

Garant**PU potporni tanjur s multiperforacijom, Vanjski Ø: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567990 150
GTIN	4062406658755
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Potporni tanjur s perforacijom i **inovativnim sustavom odvođenja** (ugrađeni kanali) i plosnatim dizajnom za primjenu na odvođenja brusilicama. Sa **5/16 cola** odnosno **M8 prihvatom**. Zahvaljujući kombinaciji poluelastičnog **PU pjenastog materijala** i nelomljivog **tanjura ojačanog staklenim vlaknima** najprikladnije za **grubu ili srednju obradu** i brušenje kontura. Sustav multiperforacije za primjenu svih brusnih ploča na čičak sa standardnom perforacijom i ABRANET ploča.

Upotreba:

S inovativnim sustavom adaptera primjenjiv na svim standardnim brusilicama (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool itd.)

Odgovara:

Prikladno za ploče s perforacijom: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.

Tehnički opis

Vrsta proizvoda	Potporni tanjur
-----------------	-----------------

