

**Garant**
**XNEX 040308, HB735, tip: UNI**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215199 UNI
GTIN	4062406569938
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

**Dvostruka** izmjenjiva rezna pločica s 3 oštrice. Izdržljiv materijal za rezanje za **izvrsnu sigurnost procesa**.

### Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3\text{mm}$ .

maksimalna dubina reza  $a_{p, \text{maks}}$ : 2 mm

Debljina pločica S: 3.18 mm

## Tehnički opis

Tip	UNI
Kutni radijus	0,8 mm
Debljina pločica S	3.18 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNEX 040308
Vrsta	HB735
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza $a_p$ maks	2 mm

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		