

Garant**Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215176 25/4
GTIN	4062406569983
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav kutne glodalice za **stupnjevito glodanje ramena**. Kompaktna veličina okretne pločice osigurava **jako veliku stabilnost** pri jako velikom broju okretaja – za **najveću produktivnost**.

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s drškom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Ø drške D _s h6	25 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	100 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNEX 040308
Duljina izboja L ₁	44 mm
Ø reza D _c	25 mm
maksimalna dubina reza ap maks	2 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj

Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni tip 1	219878 1
--	----------