



Akumulatorski udarni odvijač bez baterije, Tip: GDS18V1050



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-------------------|
| Broj narudžbe | 074051 GDS18V1050 |
| GTIN | 4059952564661 |
| Razred artikla | 03B |

Opis

Izvedba:

Akumulatorski odvijač.

- **Desni/lijevi hod.**
- **Prikaz stanja napunjenosti baterije.**

3/4-colni udarni odvijač-stezač s **BITURBO** Brushless tehnologijom i 3 stupnja za podešenje okretnog momenta / brzine.

Dio isporuke:

Verzija bez baterije i bez punjača, uključuje L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći br. 073851– 073867.

Tehnički opis

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Pakiranje | Sustav kovčega (L-Boxx) |
| Težina | 2,9 kg |
| Konstrukcija motora | Motor bez četkica |
| Broj udaraca | 0 min ⁻¹ |

| | |
|--|------------------------|
| maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9) | M24 |
| Kapacitet baterije | 8 Ah |
| Vrsta baterije | Litij-ionska |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Pogonski profil prihvaća za alat | Vanjski četverokut |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V |
| maksimalan broj okretaja 1. brzina | 1600 min ⁻¹ |
| tipična uporaba | Heavy Duty |
| maskimalan okretni moment tvrdo | 1050 Nm |
| maksimalne vibracije prema EN | 12,5 m/s ² |
| maksimalan broj okretaja 2. brzina | 2400 min ⁻¹ |
| Oznaka proizvođača | GDS 18V-1050 H |
| Napon baterije | 18 V |
| Dimenzije prihvaća za alat | 3/4 col |
| Broj sadržanih baterija | 0 |
| Vrsta proizvoda | Udarni odvijač |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Garnitura aku punjača ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V | 073865 C18 |
| Litij-ionski akumulator ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V | 073857 C18 |