



Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: M12FDDXK2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070210 M12FDDXK2
GTIN	4058546229245
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s **nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti**. Robusno **metalno kućište prijenosnika** za dugi vijek trajanja. **FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo** sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe. Akumulatorska kompaktna bušilica-odvijač s brzoizmjenjivom glavom za bušenje.

- **4-u-1 sustav zamjenjive glave s četiri različita nastavka.**
- **Konstrukcija mjeri samo 185 mm po duljini.**

Dio isporuke:

Komplet s metalnom glavom za svrdla od 10 mm, kutnim adapterom, ekscentričnim nastavkom, 6-kutnim nastavkom od 6 mm, uključujući 2 × 12V / 2,0 Ah litij-ionski akumulator M12 B2, punjač, HD boks.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073814, br. 073815, br. 073829 i br. 073840.

Tehnički opis

Napon baterije	12 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
maskimalan okretni moment tvrdo	34 Nm
Težina	0,9 kg
tipična uporaba	Medium
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1600 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	34 mm
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Oznaka proizvođača	M12 FDDXKIT-202X
Kapacitet baterije	2 Ah
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 400 min ⁻¹
Broj sadržanih baterija	2
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C