



Akumulatorski udarni odvijač, tip: M18FMT2F12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074010 M18FMT2F12
GTIN	4058546346416
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Robusni i učinkoviti FUEL™ akumulatorski udarni odvijač s POWERSTATE™ EC motorom bez četki za dugi vijek trajanja motora i visoku energetske učinkovitost. Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomska središnja ručka s mekanim postoljem. LED-prikaz napunjenosti akumulatora, LED-lampica područja rada. S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja. Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinstveno upravljanje snagom:

- S komunikacijom između sustava pogonski stroj – baterija.
 - Sa zaštitom od preopterećenja za dulji vijek trajanja baterije, motora i prijenosnika.
- DRIVE CONTROL™ omogućuje brzo mijenjanje četiri stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.
- Kompaktna konstrukcija.
 - Četvrti stupanj za optimalnu kombinaciju učinkovitosti i preciznosti pri otpuštanju vijaka.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Robusni i učinkoviti FUEL™ akumulatorski udarni odvijač s POWERSTATE™ EC motorom bez četki za dugi vijek trajanja motora i visoku energetske učinkovitost.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatori i pribor naći ćete od br. 073808.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment 4. razine	47 Nm
Broj sadržanih baterija	2
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
maskimalan okretni moment 3. stuba	745 Nm
maskimalan okretni moment 2. stuba	610 Nm
Broj udaraca 2. stuba	0 - 2100 min ⁻¹
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
Težina	6,3 kg
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M22
Pogonski profil prihvata za alat	Vanjski četverokut
tipična uporaba	Heavy Duty
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Vrsta baterije	Litij-ionska
Napon baterije	18 V
Broj udaraca 3. stuba	0 - 3100 min ⁻¹
Broj udaraca 1. stuba	0 - 900 min ⁻¹
maskimalan okretni moment 1. stuba	475 Nm
Oznaka proizvođača	M18FMT2F12
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Kapacitet baterije	5 Ah
Vrsta proizvoda	Udarni vijak

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C

