

Garant

Brusni čep za poliranje zrno 400 (bijelo) super fino, Ø glave x duljina glave: 4X8mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 551923 4X8 |
| GTIN | 4062406572501 |
| Razred artikla | 51E |

Opis**Izvedba:**

Zatici za poliranje s **normalnim korundom (A)** u elastičnom gumenom spoju.

GARANT čepovi za poliranje karakteriziraju se dugim vijekom trajanja za brže postizanje fine ujednačene površine. Ovisno o izvedbi postižu se ravnomjerne fine površine do razine sjaja. GARANT čepovi za poliranje mogu biti sami profilirani s brusevima.

Upotreba:

Za fino brušenje i poliranje čelika, nehrđajućeg čelika i čelika otpornog na kiseline, materijala otpornih na velike temperature i neželjeznih metala. Brusni čepovi za poliranje ne nakupljaju se ni kod brusnih materijala. Za mat poliranje ili stvaranje optičkih efekata na nehrđajućim posudama itd. **Zahvaljujući elastičnom povezivanju postiže se vrlo fina politura.**

Nije podoban za bridove i grube površine.

Tehnički opis

| | |
|-------------|------|
| Ø glave | 4 mm |
| Granulacija | 400 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| preporučena brzina | 10 - 15 m/s |
| Opis oblika | Cilindar |
| Ø drške | 3 mm |
| Duljina glave | 8 mm |
| Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | ZB |
| Boja | narančasta |
| Vrsta proizvoda | Četka za poliranje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |