



## Akumulatorska udarna bušilica, tip: M18FHPX



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075530 M18FHPX
GTIN	4058546346898
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

- **Robusna udarna bušilica s pneumatskim udarnim mehanizmom.**
- **Jako čvrsto metalno kućište prijenosnika.**
- **Desni / lijevi hod, zaustavljanje udara i elektronika broja okretaja.**

Integrirana tehnologija **ONE-KEY™** i prekidač za blokadu za neprekidan rad. Dugačka antivibracijska drška smanjuje vibracije.

#### Napomena:

Odgovarajuća svrdla za udarnu bušilicu možete pronaći od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske akumulatora i punjače možete pronaći pod br. 073808 i br. 073840.

### Tehnički opis

Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
Prihvatač za alat oblik	SDS-Plus
Udarna energija	4,2 J
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon

Kapacitet baterije	5,5 Ah
Težina	5,2 kg
Napon baterije	18 V
Drška	SDS Plus
Broj sadržanih baterija	2
maksimalne vibracije prema EN	8,6 m/s <sup>2</sup>
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	30 mm
Raspon broja okretaja	0 - 800 min <sup>-1</sup>
maksimalan broj udaraca	4600 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvođača	M18ONEFHPX-552X
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	30 mm
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta proizvoda	Bušači čekić

## Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218SC	073840 M1218SC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1418C6	073840 M1418C6
Garnitura akumulatorskih punjača tip M18NRG5	073839 M18NRG5