



## Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala, 1/4 cola (E 6,3), Svrdlo Ø: 3mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	787001 3
GTIN	4058546287191
Razred artikla	76G

### Opis

#### Izvedba:

Brušeni vrh **od tvrdog metala, i s višenamjenskim reznim oštrocama**. Centralno brušena rezna oštrica omogućuje zabušivanje i na tvrdim površinama. Drška od poboljšanog čelika.

#### Upotreba:

Za bušenje različitih materijala, također u jednom radnom koraku:

- **Cigla, plinobeton, lagani materijali, plastika.**
- **Pločice, keramika, mramor, staklo.**
- **Armirani beton.**

#### Napomena:

- **Pažnja: koristiti samo za bušenje (bez udara)!**
- **Brže bušenje i više izbušenih rupa po punjenju baterije nego s udarnim svrdlima.**

### Tehnički opis

Duljina spirale	45 mm
SvrdloØ	3 mm
ukupna duljina	90 mm
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez udarnog svrdla
Šesterokutna drška za nastavke	E 6,3
Vrsta proizvoda	Višenamjensko svrdlo

