



Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala, 1/4 cola (E 6,3), Svrdlo Ø: 4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	787001 4
GTIN	4058546287207
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Brušeni vrh **od tvrdog metala, i s višenamjenskim reznim oštricama**. Centralno brušena rezna oštrica omogućuje zabušivanje i na tvrdim površinama. Drška od poboljšanog čelika.

Upotreba:

Za bušenje različitih materijala, također u jednom radnom koraku:

- **Cigla, plinobeton, lagani materijali, plastika.**
- **Pločice, keramika, mramor, staklo.**
- **Armirani beton.**

Napomena:

- **Pažnja: koristiti samo za bušenje (bez udara)!**
- **Brže bušenje i više izbušenih rupa po punjenju baterije nego s udarnim svrdlima.**

Tehnički opis

SvrdloØ	4 mm
Duljina spirale	45 mm
ukupna duljina	90 mm
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez udarnog svrdla
Šesterokutna drška za nastavke	E 6,3
Vrsta proizvoda	Višenamjensko svrdlo

