

**Garant****Par rukavica MASTER FIT, veličina rukavice: 12**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094306 12
GTIN	4062406573980
Razred artikla	01H

## Opis

**Izvedba:**

Anatomske oblikovane višenamjenske rukavice s oblogom od nitrilne pjene. Udoban potporni materijal s tehnologijom pletenja finoće 15 od spandeksa i najlona za vrlo udoban osjećaj dodira. Prikladne za suho radno okruženje te malo masna i zaprljana područja. Bez DMF-a.

**Standard:**

EN 388, EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

## Tehnički opis

Seriya	MASTER FIT
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100

Funkcija rukavice	Bez DMF-a
EN 388	4121X
Materijal nosača	Najlon / spandex
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Duljina	250 mm
Boja	plava / narančasta
Tehnologija pletenja	15G
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice