

**Garant**

**Dijamantna suspenzija monokristalna, topiva u alkoholu i vodi, granulacija dijamantne paste za brušenje: 10µm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	552410 10
GTIN	4062406574468
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Dijamantna suspenzija **topiva u alkoholu i vodi** u praktičnoj bočici s raspršivačem.

**Prednost:**

Nema grudanja dijamantnih čestica, tako da se koristi puni kapacitet rezanja dijamantnog zrna.

**Upotreba:**

Za ekonomično poliranje i lapiranje većih površina, kao i za impregniranje krpa i diskova za poliranje.

**Tehnički opis**

Količina punjenja	200 ml
Stupanj finoće	srednji
Granulacija dijamantne paste za brušenje	10 µm
Šifra boje	svijetlo plavo
Sredstvo za brušenje	Dijamant

Kratka oznaka brusnog sredstva

D

Vrsta proizvoda

Pasta za brušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	1-3 m/s	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	1-3 m/s	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	1-3 m/s	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	1-3 m/s	H
Tvrđi metal (HM)	prikladno	1-3 m/s	
INOX	prikladno	1-3 m/s	
Ti	prikladno	1-3 m/s	
Plastika, GFK	prikladno	1-3 m/s	
Kamen	prikladno	1-3 m/s	
suho	prikladno		