



Aku udarna bušilica bez akumulatora, punjača i kofera., tip: M18FHX



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075532 M18FHX
GTIN	4058546346959
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Robusni bušaći čekić s pneumatskim udarnim mehanizmom.
- SDS-Plus prihvat svrdla.
- Jako čvrsto metalno kućište prijenosnika.
- Desni / lijevi hod, zaustavljanje udara i elektronika broja okretaja.
- FIXTEC sustav brze zamjene alata za zamjenu bez alata između prihvata SDS-Plus i metalne brzostezne bušaće glave.
- Blokiranje rotacije za lagan rad dljetom.
- Sigurnosna spojka štiti korisnika i stroj u slučaju blokade svrdla.
- Protuvibracijski sustav (Anti-Vibrations-System – AVS).

Dio isporuke:

Verzija nula – bez akumulatora, punjača i kovčega.

Napomena:

Odgovarajuća svrdla za udarnu bušilicu možete pronaći od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske akumulatora i punjače možete pronaći pod br. 073808 i br. 073840.

Tehnički opis

Napon baterije	18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm

Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Oznaka proizvođača	M18ONEFHX-0
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Prihvat za alat oblik	SDS-Plus
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	28 mm
Težina	4,5 kg
Vrsta baterije	Litij-ionska
Broj sadržanih baterija	0
Udarna energija	2,5 J
Raspon broja okretaja	0 - 1330 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	26 mm
maksimalan broj udaraca	4800 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	8,9 m/s ²
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta proizvoda	Bušaći čekić

Pribor

Garnitura akumulatorskih punjača tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218SC	073840 M1218SC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1418C6	073840 M1418C6