

HEDI

Motalica za kabele od pune plastike za F, B, PL i CZ, tip: 40B2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081109 40B2
GTIN	4003644023547
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

HEDI® motalice za kabele predstavljaju kvalitetu „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.

Veliki, visokokvalitetni HEDI® plastični bubanj za kablove s promjerom bubnja od 290 mm i brojnim ergonomskim i sigurnosnim značajkama.

- **Nagib od 7 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.**
- **Uklonjivi nosač kablova i vodilica za optimalno usmjeravanje kablova.**
- **Žljebovi za odvod vode.**
- **Sklopiva okretna ručka za individualno rukovanje desnom i lijevom rukom prilikom namotavanja i odmotavanja.**
- **Moguća je jednostavna montaža na zid.**
- **Odobreno za stalnu primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.**

S utičnicama za **Francusku, Belgiju, Poljsku i Češku.**

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Nazivna snaga, odrolano	3500 (16 A) W
Nazivni napon	250 V
Struktura kabla	3G2,5
Boja kabla	narančasta
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Duljina kabla	40 m
Razred kabla	H07BQ-F
prikladno za zemlje	F, B, PL, CZ
Broj utičnica	4
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI
IP-klasa zaštite	IP 54
Materijal kabla	Oklopljeni kabel
Dostupan sustav za dijagnostiku	da
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele