

Garant

Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 35/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212006 35/5
GTIN	4062406576530
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	42 mm
$\varnothing D_1 \text{ h6}$	17 mm
Interpolacija a_p	2,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.10T3M0T
Broj oštrica Z	5
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	68 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,79 stupanj
\varnothing reza D_c	35 mm

Ø D ₃	25 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	22,45 mm
Interpolacija Ø D _{min}	60 mm
Prihvatni navoj M	M16
Ø D ₂	28,7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 2	219878 2
---	----------