

Garant
**Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s navojem, Ø D / broj pločica Z:
42/5mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212006 42/5
GTIN	4062406576547
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

Interpolacija Ø D _{min}	74 mm
Ø D ₃	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.10T3M0T
Interpolacija a _p	2,5 mm
Kut uranjanja α _{maks}	1,36 stupanj
Ø D ₂	28,7 mm
Unutarnje hlađenje	da
Broj oštrica Z	5

Ø reza D_c	42 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	29,45 mm
Prihvatni navoj M	M16
Interpolacija Ø D_{maks}	82 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	42 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 2	219878 2
---	----------