

**Garant****Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 52/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212009 52/5
GTIN	4062406576578
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

**Napomena:**

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.10T3M0T
Ø prihvatne rupe	22 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	39,45 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	1,02 stupanj
Interpolacija Ø $D_{maks}$	102 mm

Ø reza $D_c$	52 mm
Broj oštrica Z	5
Ø $D_3$	42 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 - 30 stupanj
Interpolacija $a_p$	2,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø $D_{min}$	94 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 2	219878 2
---	----------