

**Garant****Držač za unutarnje ubodno tokarenje, desno, tip: 25/3****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 274170 25/3   |
| GTIN           | 4062406577667 |
| Razred artikla | 21U           |

**Opis****Izvedba:**

Za izmjenjive rezne pločice br. 275000 – 275015.

**Upotreba:**

Za ubodno tokarenje od promjera  $D_{\min} = 14$  mm.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Tehnički opis**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Širina utora w                                 | 2,2; 3 mm                      |
| Duljina izboja $L_1$ za uvučene držače         | 40 mm                          |
| Ukupna duljina L                               | 103 mm                         |
| $t_{\max}$ unutarnja obrada                    | 5 mm                           |
| Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{\min}$ | 20 mm                          |
| $\varnothing$ drške $D_s$                      | 25 mm                          |
| Područje primjene                              | radijalno un. ubodno tokarenje |
| Primjena                                       | desno                          |
| Unutarnje hlađenje                             | da                             |
| Ključ sustava                                  | da                             |
| moguće aksijalno probijanje                    | ne                             |

Vrsta proizvoda

Bušeća šipka