

Garant
Držač za unutarnje ubodno tokarenje, lijevo, tip: 16/3

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	274171 16/3
GTIN	4062406577674
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

Za izmjenjive rezne pločice br. 275000 – 275015.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje od promjera $D_{\min} = 14$ mm.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Tehnički opis

\varnothing drške D_s	16 mm
Duljina izboja L_1 za uvučene držače	25 mm
Širina utora w	2,2; 3 mm
Ukupna duljina L	78 mm
t_{\max} unutarnja obrada	3 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{\min}	14 mm
Područje primjene	radijalno un. ubodno tokarenje
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Ključ sustava	da
moгуće aksijalno probijanje	ne

Vrsta proizvoda

Bušeća šipka