

Garant**Držac za unutarnje ubodno tokarenje, lijevo, tip: 20/3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274171 20/3
GTIN	4062406577681
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za izmjenjive rezne pločice br. 275000 – 275015.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje od promjera $D_{\min} = 14$ mm.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Tehnički opis

Minimalni \varnothing predbušenja D_{\min}	16 mm
\varnothing drške D_s	20 mm
t_{\max} unutarnja obrada	3 mm
Širina utora w	2,2; 3 mm
Duljina izboja L_1 za uvučene držače	30 mm
Ukupna duljina L	88 mm
Područje primjene	radijalno un. ubodno tokarenje
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Ključ sustava	da
moguće aksijalno probijanje	ne

Vrsta proizvoda

Bušeća šipka