

Garant**Držac za unutarnje ubodno tokarenje, lijevo, tip: 25/3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274171 25/3
GTIN	4062406577704
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za izmjenjive rezne pločice br. 275000 – 275015.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje od promjera $D_{\min} = 14$ mm.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Tehnički opis

Širina utora w	2,2; 3 mm
t_{\max} unutarnja obrada	5 mm
\varnothing drške D_s	25 mm
Duljina izboja L_1 za uvučene držače	40 mm
Ukupna duljina L	103 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{\min}	20 mm
Područje primjene	radijalno un. ubodno tokarenje
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Ključ sustava	da
moгуće aksijalno probijanje	ne

Vrsta proizvoda

Bušeća šipka