

Garant
VHM glodalo s lomačima odvojenih čestica TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 6 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	203083 6
GTIN	4045197609793
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Visokoučinkovito glodalo posebno izrađeno za TPC primjenu za obradu superlegura.
Ojačana jezgra.

Napomena:

$h_{m \text{ maks.}}$: Vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.

$a_{e \text{ maks.}} = 0,06 \times D$ za TPC obradu.

Tolerancija nazivnog Ø: f8

Broj zubi Z: 5

Kut spirale: 45 stupanj

Smjer ispostave: horizontalno i koso

Drška: DIN 6535 HB s h6

Kvaliteta centriranja s drškom: G 2,5 s HB

Broj zubi Z: 5

Duljina rezne oštrice L_s : 18 mm

Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje: 25 mm

Oslobađanje Ø D_1 : 5,8 mm

Ukupna duljina L: 62 mm

Ø drške D_s : 6 mm

Tehnički opis

Oslobađanje Ø D_1	5,8 mm
Broj zubi Z	5
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	25 mm
Ø reza D_c	6 mm

Debljina steznog sredstva h_{maks} za TPC glodanje u Inconel®-u	0,035 mm
Debljina steznog sredstva h_{maks} za TPC glodanje u Titanu > 850 N/mm ²	0,04 mm
Ø drške D_s	6 mm
Ukupna duljina L	62 mm
Duljina rezne oštrice L_s	18 mm
Smjer ispostave	horizontalno i koso
Drška	DIN 6535 HB s h6
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HB
Kut spirale	45 stupanj
Radijus čela r_v	0,1 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,06xD
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	TPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala

Usluge

Oslobađanje drška tip FRST	209900 FRST
----------------------------	-------------