

HOLEX**Digitalno pomično mjerilo, mjerno područje: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415525 1000
GTIN	4062406579562
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Pomično mjerilo za unutarnje i vanjsko mjerenje (s funkcijom Preset). Lako čitljiv LCD zaslon s dodatno povećanim prikazom brojeva. Optimalna svojstva zahvaljujući **dvostrukom vođenju prizme** s plastičnim ležištem. Mjerni krak od nehrđajućeg čelika, najpreciznije brušeni. S dva pomična i **izmjenjiva mjerna kraka. Uključujući ograničenje mjerenja sile.**

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Šablona za podešavanje br. 415527 vel. set. Mjerni krakovi s navojem M2,5 br. 415526 vel. 90 s navojem M2,5 za posebno ticalo br. 434900 – 434910.

Tehnički opis

Preset funkcija	da
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Težina	1 kg
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Granica odstupanja	0,06 mm
Broj sadržanih baterija	1
Kalibriranje	A1
Očitavanje	mm / inča

Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Duljina kraka	90 mm
Mjerno područje	0 - 1000 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Mjerni vrhovi	da
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	ABS
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Radioničko pomično mjerilo

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------