

HOLEX**Digitalno pomično mjerilo, mjerno područje: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415525 2000
GTIN	4062406579586
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Pomično mjerilo za unutarnje i vanjsko mjerenje (s funkcijom Preset). Lako čitljiv LCD zaslon s dodatno povećanim prikazom brojeva. Optimalna svojstva zahvaljujući **dvostrukom vođenju prizme** s plastičnim ležištem. Mjerni krak od nehrđajućeg čelika, najpreciznije brušeni. S dva pomična i **izmjenjiva mjerna kraka. Uključujući ograničenje mjerenja sile.**

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Šablona za podešavanje br. 415527 vel. set. Mjerni krakovi s navojem M2,5 br. 415526 vel. 90 s navojem M2,5 za posebno ticalo br. 434900 – 434910.

Tehnički opis

Granica odstupanja	0,13 mm
Broj sadržanih baterija	1
Kalibriranje	A1
Opskrba energijom	na bateriju
Preset funkcija	da
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Duljina kraka	150 mm
Mjerno područje	0 - 2000 mm
Očitavanje	mm / inča

Težina	2,5 kg
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Standard	Tvornička norma
Mjerni vrhovi	da
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	ABS
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Radioničko pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 2000 mm	021000 2000
--	-------------

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------