

**Mitutoyo****Digitalno ABS radioničko pomično mjerilo IP67, s čeljustima / standardnim mjernim površinama, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415355 300
GTIN	4946368846316
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Rezultat mjerenja se prikazuje na lako čitljivom zaslonu.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 497085.

**Tehnički opis**

IP-klasa zaštite	IP 67
Mjerno područje	0 - 300 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju

Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	90 mm
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radioničko pomično mjerilo

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300