

**Sideboard s kliznim vratima, visina jednaka visini 2 registratora, širina: 1200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	974211 1200
GTIN	2050002053656
Razred artikla	91Q

**Opis****Izvedba:**

Ormar s kliznim vratima od drveta sa srednjom stijenkom i 2 police (s lijeve i desne strane od srednje stijenke), debljine 25 mm, u rasteru od 32 mm. Ormar sa stabilnom vidljivom stražnjom stijenkom. Isporuka uključuje i savitljivu ručku u metalnoj sivoj boji. Čelično podnožje visine 30 mm, uvijek u metalno sivoj boji, uključuje vijke za podešavanje visine. Cilindrična brava s 2 ključa.

**Lakiranje:**

**Dekor u 5 boja:** kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalno siva.

**Napomena:**

**Sljedeći dekori dostupni su samo do 31. 7. 2023.:** bukva, jasen, javor, orah.

**Tehnički opis**

Visina	779 mm
širina	1200 mm
Površina korpusa	drvo
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	ne
Visina postolja	30 mm
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje	ne

Oblik drške	Drška u obliku luka
s postoljem	da
kompatibilan sa sustavom zaključavanja	ne
Materijal podnožja	Čelični lim
Korisna visina	699 mm
Dubina	450 mm
Broj polica	2
Izvedba	Sideboard
Podešavanje visine u rasteru	32 mm
Odabir boje	Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast
Vrsta proizvoda	Uredski ormar