

Garant**RPKW 10T3MOT, HB7515, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212034 ST1400
GTIN	4062406390310
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Okrugle izmjenjive pločice sa 6-strukim indeksiranjem. U odnosu na maksimalnu dubinu reza na raspolaganju je šest oštrica sa standardnom funkcijom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost a_p od 2,5 mm ne smije biti prekoračena.

Posmak f_z po zubu: 0,35 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RPKW 10T3MOT

Tip: ST1400

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RPKW 10T3MOT
Rezni materijal	HM
Tip	ST1400
Vrsta	HB7515
Posmak f_z po zubu	0,35 mm

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	330 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
GG(G)	prikladno	220 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		