

Garant
RPKT 10T3MOT, HB7525, tip: ST900

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212032 ST900
GTIN	4062406388508
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Okrugle izmjenjive pločice sa 6-strukim indeksiranjem. U odnosu na maksimalnu dubinu reza na raspolaganju je šest oštrica sa standardnom funkcijom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost a_p od 2,5 mm ne smije biti prekoračena.

Posmak f_z po zubu: 0,3 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RPKT 10T3MOT

Tip: ST900

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RPKT 10T3MOT
Tip	ST900
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7525
Posmak f_z po zubu	0,3 mm

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	360 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	290 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		