

Dno od mrežaste rešetke, tip: 500



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	983212 500
GTIN	4004514227546
Razred artikla	96P

Opis

Izvedba:

Dno od pocinčane mrežaste rešetke, omča 30×30 mm, nosiva šipka 25×2 mm. Izravno odvođenje tekućina koje istječu kroz dno od mrežaste rešetke.

Maksimalno opterećenje po jednoj mrežastoj rešetki: **150 kg**.

Skladišne razine podesive u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi priključaka.

Odgovara:

Regal za male kontejnere br. 983205 i br. 983210.

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 150 kg

Materijal: pocinčane

Visina: 25 mm

Širina: 1000 mm

Dubina: 500 mm

Nosivost: 150 kg

Težina: 9 kg

Tehnički opis

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Težina	9 kg

Visina	25 mm
Materijal	pocinčane
širina	1000 mm
Dubina	500 mm
Nosivost	150 kg
Oznaka proizvođača	Police za male spremnike
Vrsta proizvoda	Rešetke