

Garant**Držak za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268124 8/05
GTIN	4062406584207
Razred artikla	21P

Tehnički opis

Korisna dubina T	3,5 mm
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Ukupna duljina L	57 mm
Duljina glave L_1	26 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	10,2 mm
Širina vrata L_4	6 mm
Veličina pločice	5 mm
ISO kod držača	E08X SVVCR/L05
Udaljenost vrha od osi	5,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Ø drške D_s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------