

**Produžni kabel s utičnicama, s prenaponskom zaštitom, broj utičnica: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081168 8
GTIN	4007123251490
Razred artikla	08B

Opis**Izvedba:**

S osvijetljenim sigurnosnim prekidačem i utičnicama zakrenutim za 45°. 3500 W (16 A) nazivna snaga.

Kućište otporno na udarce s kablskim ulazom prema zaštićeno smještenom prekidaču za jednostavno rukovanje te s dodatnim uređajem za vješanje. **Prenaponska zaštita** (13.000 A) sprječava oštećenje priključenih uređaja nakon prolaska štetnih prenapona.

S utičnicama za **zemlje F, B, PL i CZ.**

Duljina kabela: 2,5 m

Tehnički opis

Broj utičnica 230 V/16 A	8
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za zemlje	F/ B/ PL/ CZ
Vrsta utikača, ulaz	E
Broj utičnica	8
Duljina letvice	630 mm
Struktura kabla	3G1,5
Razred kabla	H05VV-F
Duljina kabela	2,5 m
Vrsta proizvoda	Letvica s utičnicama

