

Garant UNILINE

Vrata pola visine, ugrađena u donjoj polovici, tip: L**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955491 L
GTIN	4062406586140
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Vrata za UNI Tower od čeličnog lima, na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom.

Odgovara:

UNI Tower U-oblika, može se instalirati samo u donju polovicu.

Dio isporuke:

Vrata koja se otvaraju s desne strane s prečkom, šarkom vrata i poklopcem pretinaca.

Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Bez mogućnosti konfiguracije.**

Tehnički opis

Visina	794 mm
širina	684 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	Krilna vrata

