

Garant UNILINE

UNI Tower stacionarni U-oblik, tip: M**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955464 M
GTIN	4062406586188
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Modularni sustav za izravan pristup radnim materijalima i brze vizualizacije informacija. Slobodno se može konfigurirati zahvaljujući širokom rasponu dodatne opreme i savršenoj kompatibilnosti sa sustavom Easyfix. Svestrano iznutra i izvana s perforiranim stijenkama 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix. U-oblik: 2 bočne stijenke za stražnju stijenku. Moguća ugradnja ladica i vrata.

Dio isporuke:

UNI Tower br. 955460 vel. M; 2 police br. 955481 vel. M; nastavak br. 955475 vel. GREY.

Lakiranje:

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

Napomena:

Dodatni pribor kao što su piktogrami, police, ladice i vrata pronaći ćete pod br. 955474 - 955499.

Tehnički opis

Serija	Tower
Nosivost	150 kg

Dubina	750 mm
Korisna dubina	510 mm
širina	720 mm
Visina	2140 mm
Korisna širina	540 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Podešavanje visine u rasteru	37
Vrsta proizvoda	Perforirani toranj

Pribor

Nastavakza UNI Tower M tip GREY	955475 GREY
UNI Towerstacionarni U-oblik tip M	955460 M