

Garant

Garniture malih glodala 5-dijelno, GARANT Master Uni – srednje, HM TiAlN, broj glodaćih klinova: 5

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	541406 5
GTIN	4062406587079
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Garnitura HM roto glodala Multi Cut s uobičajenim varijantama oblika.

Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja omogućuje **veliku učinkovitost** s istovremenim **jako tihim radom i dobrim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.

· **univerzalno primjenjivo.**

Ø drške 6 mm.

GARANT- roto glodala se proizvode od vrhunskog tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika (ako je promjer glave veći od promjera drške) a ako ne onda je od tvrdog metala.

Dodatna prevlaka od TiAlN-a za duži vijek trajanja i toplinsku otpornost.

Za velika termička i mehanička opterećenja (Heavy Duty).

· **Dulji vijek trajanja.**

· **Malo unosa topline.**

· **Bolji odvod odvojenih čestica.**

Upotreba:

Prikladno za ručnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, bridova, čišćenje,

obradu varenih rubova i površina.

Dio isporuke:

Po 1 kom. br. 540222 vel. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

Tehnički opis

Serijski broj	GARANT Master Uni
Rezni materijal	HM TiAlN
Ø drške	6 mm
Broj glodačkih klinova	5
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Pribor

Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Uni – srednje tip D0807	540222 D0807
Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Uni – srednje tip A0616	540222 A0616
Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Uni – srednje tip G0618	540222 G0618
Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Uni – srednje tip M1020	540222 M1020
Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Uni – srednje tip C0616	540222 C0616