

Uredski stol s električnim podešavanjem visine bijeli, Širina: 1200mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 974030 1200 |
| GTIN | 4044917437234 |
| Razred artikla | 91Q |

Opis

Izvedba:

Uredski stol s električnim podešavanjem visine putem upravljačkog elementa. Osnovna konstrukcija od masivnog podnožja u obliku slova T na podesivim nogama. Električno podešavanje visine od **740 – 1230 mm**. Motor s laganim početkom i laganim zaustavljanjem. Ploča stola obložena melaminom s ABS rubovima koji su otporni na udarce. Brzina kretanja podešavanja visine 25 mm / s (bez opterećenja).

Boja: podnožje i ploča bijele boje.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Težina | 40 kg |
| Područje podešavanja visine | 740 - 1230 mm |
| širina | 1200 mm |
| maksimalna nosivost | 70 kg |
| Radna ploča debljina | 19 mm |
| Dubina | 800 mm |
| Izvedba | električno podešavanje visine |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Izvedba podešavanja visine | električno |
| Debljina pločica | 19 mm |
| Vrsta proizvoda | Uredski stol |