

Plosnati magnet s unutarnjim navojem, SmCo₅, Ø: 20mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085922 20
GTIN	2050000965234
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Postojan natemperaturu do najviše 200°C.
- Pocičana površina, jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo₅).
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Tehnički opis

Nazivna sila stezanja	90 N
Visina	6 mm
Materijal površine	pocičano
Ø	20 mm
Navoji	M4 mm
Navojni prihvat	da
Visina s navojem	13 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	200 °C

Težina	16,5 g
Materijal jezgre magneta	SmCo ₅
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

Pribor

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M4	085921 M4
--	-----------