

HOLEX
Mono držač za čeono tokarenje za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø-područje utora D1 / D2: 110/170mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	278044 110/170
GTIN	4062406602031
Razred artikla	22B

Opis
Izvedba:

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm).

Za pločice za tokarenje br. 278029 - 278036

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. ubod / D_2 = maksimalni Ø za 1. Utor.

$D_2 = 999$ kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Tehnički opis

maksimalni 1. utor Ø D_2	170 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	14 mm
minimalni 1. utor Ø D_1	110 mm
Širina drške b	20×20 mm
Vijak	279816 4
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Širina utora w	3; 4 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

